

JE- und JP-Gold- und Karatwaagen Grundlagen des täglichen Wägens



Solide Leistung

Mit einem Metallsockel, eine Edelstahl-Waagschale und einem Überlastschutz halten diese robusten Waagen auch anspruchsvollem täglichen Gebrauch stand. Die hohe Stabilität gewährleistet schnelle Resultate.



Effiziente tägliche Aufgaben

Mit den grundlegenden Funktionen ist die Bedienung der Waage schnell und einfach. Dank integrierter Prüfgewichte können Sie Ihre Waage jederzeit und mit einem Tastendruck prüfen und justieren.



Einfache Nivellierung

Die Nivellierung der Waage fällt dank der grossen justierbaren Füsse extrem leicht. Die Nivellieranzeige an der Vorderseite erleichtert das Überprüfen der Nivellierung und sorgt dafür, dass Ihre Waage genau funktioniert.



Wägehaken

Der Flurhaken ist ideal zum Wägen grosser Gegenstände unter der Waage. Mit der integrierten Anwendung kann diese Technik auch zur Bestimmung der Dichte von grösseren Schmuckstücken eingesetzt werden.

Alle erforderlichen Grundfunktionen Für genaues Schmuckwägen

JE-Waagen erfüllen Ihre Anforderungen an tägliche Wägaufgaben von Schmuck mit einfachen und zuverlässigen Waagen. Sie verfügen über ein grosses, helles Display und alle wichtigen Waagenfunktionen sind auf Tastendruck verfügbar.

Dank der integrierten Prüfgewichte können Sie Ihre Waage zur Gewährleistung kontinuierlicher Genauigkeit jederzeit mit nur einem Tastendruck prüfen und justieren.

Dank ihrer Bauweise ist sie sehr stabil, unempfindlich gegenüber versehentlichem Anstossen und liefert schnelle Resultate. Die aus hochwertigen Materialien gefertigten JE Waagen werden Ihnen auf Jahre zuverlässige Dienste leisten.

JE- und JP-Goldwaagen – Modellübersicht

Ablesbarkeit	Modell*	Höchstlast	Wiederholbarkeit	Waagschale	Abmessungen L x B x H	Schnittstellen
0,001 g	JE203G	220 g	0,001 g	∅ 120 mm	210 x 319 x 289 mm	RS232
	JE303G	320 g	0,001 g	∅ 120 mm	210 x 319 x 289 mm	RS232
	JE503G	520 g	0,001 g	∅ 120 mm	210 x 319 x 289 mm	RS232
0,01 g	JE1002G	1200 g	0,01 g	180 x 180 mm	200 x 319 x 100 mm	RS232
	JE2002G	2200 g	0,01 g	180 x 180 mm	200 x 319 x 100 mm	RS232
	JE3002G	3200 g	0,01 g	180 x 180 mm	200 x 319 x 100 mm	RS232
	JE4002G	4200 g	0,01 g	180 x 180 mm	200 x 319 x 100 mm	RS232
	JE5002G	5200 g	0,01 g	180 x 180 mm	200 x 319 x 100 mm	RS232
0,1 g	JP16001G	16.200 g	0,1 g	351 x 245 mm	363 x 346 x 118 mm	RS232, USB
	JP32001G	32.200 g	0,1 g	351 x 245 mm	363 x 346 x 118 mm	RS232, USB



JE-Karatwaagen – Modellübersicht

Ablesbarkeit	Modell*	Höchstlast	Wiederholbarkeit	Waagschale	Abmessungen L x B x H	Schnittstellen
0,001 ct/0,1 mg	JE503C	505 ct/101 g	0,001 ct/0,1 mg	∅ 90 mm	210 x 344 x 289 mm	RS232
	JE703C	700 ct/140 g	0,001 ct/0,1 mg	∅ 90 mm	210 x 344 x 289 mm	RS232
	JE1103C	1100 ct/220 g	0,001 ct/0,1 mg	∅ 90 mm	210 x 344 x 289 mm	RS232

* Alle Modelle sind in eichfähiger Ausführung erhältlich.

* Modelle mit externer Justierung sind ebenfalls erhältlich und werden mit einem 100-g-Prüfgewicht geliefert.



Merkmale

Genauere Resultate	Elektromagnetische Kraftkompensations-Wägezelle (EMFC)
	Interne Justierung (JE)
	Vollautomatische interne Justierung (FACT) (JP)
	OIML-/NTEP-zugelassen
Effiziente Bedienung	Helles und klares LCD-Display (JE), HCD-Display mit hohem Kontrast (JP)
	Statistische Datenanalyse
	Passwortschutz
	Optionale Zweitanzeige
	Vordere Nivellierkontrolle
	Haken für Unterflurwägung
Qualität	Metallsockel
	Plattform und Schale aus Edelstahl
	Überlastschutz
	Kleine Standfläche
Anschlussmöglichkeiten	RS232-Schnittstelle
	Optionale Bluetooth-Funktion
	Integrierte PC Direct für die einfache Datenübertragung



17 Wägeeinheiten

ct, g, mg, kg, Pfund, Unze, Feinunze, Gran, Pennyweight, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht (je nach länderspezifischen Bestimmungen)

Zubehör



Zweitanzeige AD-RS-J7
Zeigt Ihrem Kunden das Wägeresultat an.



RS-P28-Drucker
Gewährleistet genaue Dokumentation.



Dichte-Kit
Für eine schnelle und einfache Bestimmung der Reinheit von Gold.



CarePac Prüfgewichte
Routineprüfung mit nur zwei Gewichten für kontinuierliche Genauigkeit.



Schutzhülle
Zusätzlicher Schutz vor Staub und Schmutz.

www.mt.com/je-jewelry

Besuchen Sie uns

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing

Technische Änderungen vorbehalten
© 07/2019 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten
30553677A
Group MarCom 2742 JK/KA